

Garant**Dorn conic, HSK-A 63, Pentru Ø capului de filetat D: 10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 210582 10 |
| GTIN | 4045197557957 |
| Clasa articolului | 21Z |

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------|
| Pentru Ø capului de filetat D | 10 mm |
| Lungime utilă L_1 | 42 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 68 mm |
| Ø exterior d_1 | 9,8 mm |
| Moment de strângere recomandat | 5 Nm |
| Serie | TopCut |
| Suport | HSK-A 63 |
| Răcire interioară | da |

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare