

Garant

Dorn conic cu răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru Ø capului de filetat D: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	210567 10
GTIN	4045197557797
Clasa articolului	21Z

Descriere

Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	10 mm
Lungime utilă L_1	36 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
Moment de strângere recomandat	5 Nm
Lungimea totală L	90 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă Weldon
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare