

**Garant**
**Dorn conic, SK 40, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm**


## Date comandă

Numărul de comandă	210577 16
GTIN	4045197557926
Clasa articolului	21Z

## Descriere

### Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

### Notă:

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

## Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	81 mm
Pentru Ø capului de filetat D	16 mm
Ø exterior $d_1$	15,8 mm
Lungime utilă $L_1$	62 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Referință de prindere	40 mm
Serie	TopCut
Suport	SK 40
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare