

Garant
Dorn cilindric, HSK-A 63, Pentru Ø capului de filetat D: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	210580 10
GTIN	4045197522856
Clasa articolului	21Z

Descriere
Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	47 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
Pentru Ø capului de filetat D	10 mm
Lungime utilă L_1	21 mm
Moment de strângere recomandat	5 Nm
Serie	TopCut
Suport	HSK-A 63

Răcire interioară

da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare