

HEDI**Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oțel, Tip: 50V****Date comandă**

Numărul de comandă	081105 50V
GTIN	4003644004652
Clasa articolului	08B

Descriere**Execuție:**

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică. Pentru utilizarea în mediu uscat.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Tensiune de rețea	250 V
Lungimea cablului	50 m
Materialul cablului	PVC
Structura cablului	3G1,5
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W

Fișă de date

Clasa cablului	H05VV-F
Clasă de protecție IP	IP 20
Carcasă materiale	Tablă de oțel
Număr de prize	4
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	nu
Tip produs	Tambur pentru cabluri