

**TDKT 1505PDR, IC845, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$	0,21 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Rază la colț	0,8 mm
Tip	ST1400
Serie	HELI3MILL
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKT 1505PDR

Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Categorie	IC845
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		