

**SYHU 070400ADN, IC830, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Rază la colț	0,8 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 070400ADN IC830

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 070400ADN
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		