

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Serie	HELISLOT
Ø orificiu prindere	32 mm
Lungimea gulerului L ₁	30,5 mm
Număr efectiv de tășuri Z _{ef}	6
Număr plăcuțe amovibile	12
Lungimea totală L _{ges}	45 mm

Ø tăişului D_c	125 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	33 mm
Lăţime fantă a_p	16 mm
Denumirea producătorului	FDN D125-16-32-XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Şurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------