

**Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273610 2
GTIN	7291075456578
Clasa articolului	26D

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Execuție:

CUTDIA (mm): 42

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600 – 273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Serie	TANGFGRIP
CUTDIA	42 mm
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip de coadă	Cap de strunjire
Pentru Ø maxim al piesei	42 mm
Lungime activă	21 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D42-2-2Z
OAL	32 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Tip produs	Suport de plăcuțe