

**Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273611 2
GTIN	7291075404043
Clasa articolului	26D

**Descriere****Execuție:**

CUTDIA (mm): 52

**Adaptat pentru:**

Tije de prindere nr. 273600 – 273605.

**Adaptat pentru:**

LOGIPFGRIP

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Serie	TANGFGRIP
CUTDIA	52 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip de coadă	Cap de strunjire

Pentru Ø maxim al piesei	52 mm
Lungime activă	26 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D52-2-2Z-JHP
OAL	50 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe