

**Port lamă TANGGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273612 2
GTIN	7291075466164
Clasa articolului	26D

Descriere**Execuție:**

CUTDIA (mm): 65

Adaptat pentru:

JETCROWN Coroană cu prindere rapidă nr. 279950.

Adaptat pentru:

JET-CROWN

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Serie	TANGGRIP
CUTDIA	65 mm
Este posibilă canelarea axială	nu
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm

Tip de coadă	Cap de strunjire
Lungime activă	32,5 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D65-2-4Z-ECD
OAL	49 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Tip produs	Suport de plăcuțe