



## Insertii de tăiere TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 6/0,4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Clasa articolului	26A

### Descriere

**Execuție:**

Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiș moale. Control optim al așchiilor și evacuare a așchiilor. Viteze de alimentare reduse spre medii.

**Aplicație:**

Pentru canelare axială.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274202 – 274205.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Rază la colț R	0,4 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm
Avans f	0,08 - 0,16 mm/rot

Serie	TANG-GRIP
Denumirea producătorului	TNF 6GN-IQ IC808
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmatător de așchii	GN
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 150 m/min
Categorie	IC808
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare