



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, stânga, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 70-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274203 70-100
GTIN	7291075311068
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	30 mm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	9,7 mm
Înălțimea cozii $h_s$	32 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 70L-5IQ
Lungime activă	30 mm

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire