




Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 65-80mm



Date comandă

Numărul de comandă	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Înălțimea cozii h_s	32 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 65R-3IQ
Lungime activă	27 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire