



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, pe dreapta, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 150-700mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Execuție:

Cu două scaune cu plăci.

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	6 mm
Lungimea totală L	150 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	35 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFH 150R-6IQ

Lungime activă	35 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire