



Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

WF	22,9 mm
Serie	HELI-GRIP
Lungime cap L ₁	42 mm
Lățime de canelare w	5 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Denumirea producătorului	HELIR 2525-5T25

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire