



## Suport de prindere HELIGRIP HELI, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 20/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273766 20/4
GTIN	7291075031683
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

WF	18,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Lățime de canelare w	4 mm
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	42 mm
Lungimea totală L	140 mm
CUTDIA	50 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Denumirea producătorului	HELIR 2020-4T25
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire