



Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 12/22mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273576 12/22 |
| GTIN | 7291075318159 |
| Clasa articolului | 26D |

Descriere

Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|------------------|
| Mărime coadă | 12 mm |
| CWN-CWX | 2 - 2,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Lungime cap L ₁ | 26,9 mm |
| HBH | 8 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Serie | PENTAIQGRIP |
| WF | 11,4 mm |
| HBL | 25,7 mm |
| Denumirea producătorului | PCHR 12-D22-2-IQ |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire