



## Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, stânga, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 20/32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

### Descriere tehnică

WF	19,5 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	28,4 mm
Lungimea totală L	120 mm
HBL	29,5 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Denumirea producătorului	PCHL 20-D32-2-IQ
Tip de utilizare	stânga

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire