



Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ, stânga, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 12/32mm



Date comandă

Numărul de comandă	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580 – 273581.

Descriere tehnică

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBH	14 mm
Mărime coadă	12 mm
H	33,6 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungime cap L ₁	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Denumirea producătorului	PCHL 12-D32-2-IQ
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire