

Yale

Palan cu angrenaj cilindric Yalelift 360°, Capacitate portantă: 0,5t



Date comandă

Numărul de comandă	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Clasa articolului	08X

Descriere

Execuție:

Fiecare palan manual cu lanț este testat în fabrică la suprasarcină și este livrat cu manualul de utilizare și certificatul de verificare.

Ghidajul manual rotativ la 360° al lanțului permite acționarea din toate pozițiile. Construite pentru utilizarea în condiții dificile. Corespund celor mai noi reglementări europene privind siguranța. Operatorul nu mai este obligat să lucreze în zona de pericol sub sarcină.

Notă:

La cerere se pot livra cu capacitate portantă de până la 20 t, rezervă de lanț și siguranță de suprasarcină.

Versiune cu mecanism de rulare integrat, versiune galvanizată și ATEX la cerere.

Descriere tehnică

Forța de ridicare la sarcină nominală	21 daN
Capacitate portantă t	0,5 t
Număr șiruri de lanț	1
Capacitate portantă	500 kg

Înălțimea cursei normale	3 m
Greutate	9 kg
Tip produs	Palan