



Suport de prindere HELIGRIP HELI, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 20/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	273767 20/4
GTIN	7291075031676
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lungime cap L ₁	42 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	18,4 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Denumirea producătorului	HELIL 2020-4T25
Tip de utilizare	stânga

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire