



Suport de prindere HELIGRIP HELI, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 20/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	273767 20/5
GTIN	7291075031713
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	42 mm
Mărime coadă	20 mm
WF	17,9 mm
Lungimea totală L	140 mm
Lățime de canelare w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
Denumirea producătorului	HELIL 2020-5T25
Tip de utilizare	stânga

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire