



## Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, pe dreapta, Dimensiune tijă/ dimensiune placă: 16/24mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937 – 273939.

### Descriere tehnică

Serie	PENTACUT
Adâncime de retezare $t_{max}$	6,5 mm
Lungime cap $L_1$	19,5 mm
Lungimea totală L	120 mm
Mărime coadă	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Denumirea producătorului	PCHR 16-24
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

