

**Insertii de tăiere PENTACUT 17 N-P pe dreapta, IC1008, Lățimea canelurii w/
dimensiunea plăcii: 0,5/17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273956 0,5/17
GTIN	7291075390094
Clasa articolului	26K

Descriere**Aplicație:**

Sistem universal pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.

Pentru strunjire și canelare. Sfărâmător de aşchii pozitiv. Cu tăiş moale.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950 – 273951.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	0,5 mm
Avans f	0,02 - 0,04 mm/rot
Adâncime de retezare t_{max}	2 mm
CUTDIA	4 mm

Mărimea plăcuței Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Denumirea producătorului	PENTA 17N050P000RS IC1008
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC1008
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare