



## Insertii de tăiere PENTACUT 17 N-P pe stânga, IC1008, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 0,5/17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273957 0,5/17
GTIN	7291075389906
Clasa articolului	26K

### Descriere

#### Aplicație:

Sistem universal pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.

Pentru strunjire și canelare. Sfărâmator de aşchii pozitiv. Cu tăiş moale.

#### Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950 – 273951.

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	0,5 mm
Avans f	0,02 - 0,04 mm/rot
Adâncime de retezare $t_{max}$	2 mm
CUTDIA	4 mm

Mărimea plăcuței Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Denumirea producătorului	PENTA 17N050P000LS IC1008
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmat de așchii	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC1008
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare