



## Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 100-180mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273769 100-180
GTIN	7291075033731
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

#### Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Serie	HELI-GRIP
Lățime de canelare w	6 mm
WF	26,4 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	32 mm
Lungime cap $L_1$	51 mm
Denumirea producătorului	HFHL 25-100-6T32

## Fișă de date

B	25 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire