



## Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 130-180mm



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 273768 130-180 |
| GTIN               | 7291075033458  |
| Clasa articolului  | 26D            |

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială și netezire.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403 – 273413.

### Descriere tehnică

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Adâncime de retezare $t_{max}$ | 32 mm            |
| Serie                          | HELI-GRIP        |
| OAH                            | 37 mm            |
| Lungime cap $L_1$              | 51 mm            |
| H                              | 25 mm            |
| Lățime de canelare w           | 5 mm             |
| WF                             | 26 mm            |
| Lungimea totală L              | 150 mm           |
| Denumirea producătorului       | HFHR 25-130-5T32 |
| B                              | 25 mm            |
| Tip de utilizare               | pe dreapta       |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Răcire interioară              | nu               |
| Este posibilă canelarea axială | da               |
| Tip produs                     | Cap de strunjire |