



## Insertii de tăiere MINCUT MIGR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 1,5/8mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270422 1,5/8  |
| GTIN               | 7291075287011 |
| Clasa articolului  | 26J           |

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare internă la adâncime mică de tăiere.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Lățime de canelare w                  | 1,5 mm             |
| Mărimea plăcuței $\varnothing$ d      | 8 mm               |
| Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$ | 2,1 mm             |
| $\varnothing$ minim $D_{min}$         | 9,2 mm             |
| WF                                    | 4,7 mm             |
| Avans f strunjire                     | 0,03 - 0,1 mm/rot  |
| Avans f canelare interioară           | 0,01 - 0,03 mm/rot |
| Adâncime de tăiere $a_p$              | 0,05 - 0,5 mm      |
| Rază la colț R                        | 0,05 mm            |
| Serie                                 | MINCUT             |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Adâncime de așchiere $a_{p,max}$              | 0,5                    |
| Adâncime de așchiere $a_{p,min}$              | 0,05                   |
| Denumirea producătorului                      | MIGR 8-1.50-0.05 IC908 |
| Categorie                                     | IC908                  |
| Aplicația principală                          | UNI                    |
| Condiție de tăiere                            | continuă               |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 80 - 140 mm/min        |
| Tip produs                                    | Miniplăcuțe amovibile  |