



Insertii de tăiere MINCUT MIFR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/10mm



Date comandă

Numărul de comandă	270426 2/10
GTIN	7291075262490
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	9 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	10 mm
WF	3 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Avans f canelare axială	0,02 - 0,1 mm/rot
INSL	25,1 mm
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,06 mm/rot
Rază la colț R	0,2 mm
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală

80 - 140 mm/min

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile