



Insertii de tăiere MINCUT MIFR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2,5/15mm



Date comandă

Numărul de comandă	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	9 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Avans f strunjire frontală	0,03 - 0,04 mm/rot
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Avans f canelare axială	0,03 - 0,05 mm/rot
Rază la colț R	0,2 mm
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 140 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile