



## Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

### Descriere tehnică

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Mărime coadă	25 mm
CDX	20 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Lățime de canelare w	12 mm
Denumirea producătorului	THDR 2525-12T20-IQ
Lungime activă	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

## Fișă de date

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire