



Insertii de tăiere MINCUT MEFL neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 3/10mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270428 3/10 |
| GTIN | 7291075424621 |
| Clasa articolului | 26J |

Descriere

Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Adâncime maximă de așchiere t_{max} | 9 mm |
| Avans f canelare interioară | 3,6 mm/rot |
| Avans f strunjire frontală | 0,02 - 0,05 mm/rot |
| Avans f canelare axială | 0,02 - 0,06 mm/rot |
| Mărimea plăcuței $\varnothing d$ | 10 mm |
| INSL | 24,5 mm |
| DAXN-DAXX | 10 - 100 mm |
| Rază la colț R | 0,2 mm |
| Serie | MINCUT |
| Denumirea producătorului | MEFL 10-3.00-0.20 IC908 |

| | |
|---|-----------------------|
| Categorie | IC908 |
| Aplicația principală | UNI |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 180 mm/min |
| Tip produs | Miniplăcuțe amovibile |