



Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 32/16mm



Date comandă

Numărul de comandă	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

Descriere tehnică

HBH	8 mm
Lățime de canelare w	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Mărime coadă	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Denumirea producătorului	THDR 3232-16T40-IQ
Lungime activă	40 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Fișă de date

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire