



## Suport clemă DOVEIQGRIP THD, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 40/16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

### Descriere tehnică

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Mărime coadă	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Lățime de canelare w	16 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denumirea producătorului	THDL 4040-16T50-IQ
Lungime activă	50 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

