



Prelungitor cu protecție la supratensiune, Număr de prize:



Date comandă

Numărul de comandă	081168
GTIN	4007123251490
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Carcasă foarte rezistentă la șocuri cu intrarea cablului dispusă pe partea opusă comutatorului, pentru o deservire simplă și suplimentar cu element de suspendare. **Protecția la supratensiune** (13000 A) împiedică defectarea aparatelor conectate din cauza suprasarcinii.

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ.**

Lungimea cablului: 2,5 m

Descriere tehnică

Recomandat pentru țările	F; B; PL; CZ
Putere nominală (desfășurat)	3500 W
Întrerupător pornit/ oprit	da
Protecție la suprasolicitare garantată până la	13000 A
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	E
Număr de prize	8
Lungime bară	630 mm
Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H05VV-F
Lungimea cablului	2,5 m

Tip produs

Prelungitor