

Garant

Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC lung, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 12/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	215609 12/2L
GTIN	4045197409782
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,45** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	10 mm
Lungime activă L ₁	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	120 mm
Ø tăișului D _c	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 0602..

Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	8,85 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,29 grad
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	10 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,45 Nm	211750 0,45
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219827