

**Mahr****Șubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415320 800
GTIN	4059192064761
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

**Citire directă și clară pe afișajul digital mare. Suprafețe de măsurare finisate / lepuite cu precizie.** Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Citire	0,0005 inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Eroare de toleranță	0,05 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	150 mm

Citare	0,01 mm
Citare comutabilă	mm / inch
Clasă de protecție IP	IP 65
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000

## Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2