

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 2, Tip: 7



Date comandă

Numărul de comandă	483941 7
GTIN	2050002077065
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Știfturi de control din oțel pentru scule superior 60 ± 2 HRC. Știft: Călit, revenit, rectificat și lepuț.
Mâner: Specificarea \emptyset marcată.

Notă:

În cazul plasării comenzii **indcați și \emptyset dorit**, de ex. Cod 483940 Ref. 2, **0,35**.

Descriere tehnică

Lungime de verificare	60 mm
Pasul filetului	0,01 mm
Lungimea totală	90 mm
Dim. nominală	6 - 6,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	2
Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel aliat pentru scule
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare Știft de control \emptyset maxim 20	028240 20
	028260 20

Calibrare DAkkSstift de control \varnothing maxim 20
