

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 2, Tip: 11



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 483941 11 |
| GTIN | 2050002077041 |
| Clasa articolului | 48A |

Descriere

Execuție:

Știfturi de control din oțel pentru scule superior 60 ± 2 HRC. Știft: Călit, revenit, rectificat și lepuț.
Mâner: Specificarea \emptyset marcată.

Notă:

În cazul plasării comenzii **indcați și \emptyset dorit**, de ex. Cod 483940 Ref. 2, **0,35**.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Dim. nominală | 14 - 15,99 mm |
| Lungime de verificare | 60 mm |
| Lungimea totală | 95 mm |
| Pasul filetului | 0,01 mm |
| Calibrarea | L5 |
| Standard | DIN 2269 |
| Clasa de toleranță | 2 |
| Duritate | 60 ± 2 HRC |
| Material | Oțel aliat pentru scule |
| Tip produs | Știft de control |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| Calibrare Știft de control \emptyset maxim 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

Calibrare DAkkSstift de control Ø maxim 20
