

**Garant****APMT 060220 ER, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215652 ST1400
GTIN	4045197673701
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 2 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 mm**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,1 mm
Rază la colț	2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060220 ER
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		