

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 215659 ST1400

GTIN 4045197673732

Clasa articolului 21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Rază la colț: 2 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 mm**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,1 mm
Rază la colț	2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060220 ER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		