

**Garant****APMT 060202 ER, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 215643 ST1400

GTIN 4045197673688

Clasa articolului 21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 2 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 mm**Descriere tehnică**Avans  $f_z$  per dinte 0,1 mm

Tip ST1400

Rază la colț 2 mm

Serie Softcut®

Cod ISO Plăcuță amovibilă APMT 060202 ER

Categorie HB7510

Materialul sculei Carbura

Tip produs Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		