

Garant**Capete de frezat la 90° lung, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală de precizie cu dantura divizată inegal pentru funcționare silențioasă.
Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁	44 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Ø cozii D _s h6	25 mm
Ø tăişului D _c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	nu

Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811