

Garant**Plăcuță HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 27,75 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231650 27,75
GTIN	4045197640628
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 27 mm

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,28 mm/rot

Descriere tehnică

Pentru Ø burghiului suport D	27 mm
Ø D	27,75 mm
Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	1

Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placă pentru găurire

Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 15IP	231999 15IP
---------------------------------	-------------