

Garant**Dorn din carbură configurabil, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212000 16
GTIN	4045197659231
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.

Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$ datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare și degajare individuală.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Coadă poate fi degajată pe $\varnothing d_{1\text{min}}$.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	35 mm
Pentru Ø capului de filetat D	16 mm
Ø exterior minim degajabil d_1	15,8 mm
Ø cozii D_5 h6	16 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Lungimea totală L	190 mm
Serie	TopCut
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare