

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 45grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215795 45
GTIN	4045197383235
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii executate b	17,8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi γ	45 grad
Cel mai mic $\varnothing D$	17 mm
Lungimea teșiturii executate l	27,5 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3
Cel mai mare $\varnothing D_1$	56 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Lungimea totală L_{ges}	52 mm

Ø orificiu prindere	22 mm
Înălțimea teșiturii executate h	19 mm
Avans dinte la h _{max}	0,14 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2