

**Garant****Freză de copiat 0° negativ, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 10/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

**Notă:**

$a_{p\max} = 1,1$  mm.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,6** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

**Descriere tehnică**

Filet de prindere M	M5
Ø D <sub>2</sub>	9,75 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	10 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	5,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	5 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD.. 0501
Număr de dinți Z	2

Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	3,72 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,1 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	5,37 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219802
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP