

**Garant****APFT 160408 PDTR, HB7720, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Grosimea plăcii: 4,76 mm

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,14 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,14 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APFT 160408 PDTR
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura

Grosimea plăcii	4,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		