

**Garant****Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi  $\gamma$ : 15grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215795 15
GTIN	4045197383211
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Cel mai mare $\varnothing D_1$	70 mm
Cel mai mic $\varnothing D$	17 mm
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	3
$\varnothing$ orificiu prindere	22 mm
Unghi $\gamma$	15 grad
Lățimea teșiturii executate b	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Înălțimea teșiturii executate h	7 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	52 mm
Lungimea teșiturii executate I	27,5 mm
Avans dinte la $h_{max}$	0,4 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814